

PUMPEN- UND SCHWERKRAFTINFUSION

Injectomat® Spritzen



3-teilige Einmalspritzen mit LuerLock zur sicheren Verbindung mit Infusionsleitungen für den Einsatz in Spritzenpumpen

- Hervorragende Gleiteigenschaften
 - Zur Ergänzung der guten Fördercharakteristik auf den zugelassenen Spritzenpumpen
 - Widerstandsfreies Fördern des Medikamentes
 - Erlauben die problemlose Medikamentenapplikation, auch bei kleinsten Förderraten
- Spürbarer Kolbenstopp
 - Vermeidet das unbeabsichtigte Herausziehen der Kolbenstange aus dem Spritzenzylinder
 - Erlaubt das routinemäßige Aufziehen des Medikamentes
- Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring bietet Handhabungssicherheit durch leichtgängiges Aufziehen
- Kontrastreiche schwarze Skalierung sorgt für die exakte Ablesbarkeit des Spritzeninhaltes (Abb. 1)
- Zusatzskala auf dem Spritzenkolben unterstützt das rasche Ablesen des aktuellen Spritzeninhaltes
- Auch in lichtundurchlässiger Einfärbung erhältlich zur Applikation lichtempfindlicher Medikamente
 - Lichtschutz orange-transparent: absorbiert Licht der Wellenlänge: 200 - 520 nm
 - Erlaubt die optische Kontrolle des Spritzeninhaltes
- Druckbeständigkeit bis 2 bar
- Erhältlich mit und ohne 15 G Kanüle (Abb. 2)
- LuerLock



Artikel	VE*	Art.-Nr.	PZN	Füllvolumen [ml]	Kanüle	Lichtschutz
Injectomat® Spritze 50 ml mit Kanüle	100	M93000000	17383873	50	•	
Injectomat® Spritze 50 ml ohne Kanüle	100	M93000010	17383896	50		
Injectomat® Spritze 50 ml mit Kanüle	100	M93000020	17383904	50	•	Orange-transparent
Injectomat® Spritze 50 ml ohne Kanüle	100	M93000030	19100448	50		Orange-transparent

* Verpackungseinheit; ** Gemäß Verordnung (EC)1907 / 2006 (REACH) weniger als 0,1% w / w DEHP

latexfrei
PVCfrei
DEHPfrei**